

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 120 kg

Poids à partir de : 15 kg sans batterie (poids batterie 3 kg)

Garantie 2 ans - Batterie 1 an

- + Roue motorisée avec garde-boue et béquille pliable intégrés
- + Guidon réglable en hauteur, en inclinaison
- + Batterie lithium 48V (11 Ah), moteurs 1500W
- + Roue 20", pneu route gonflable
- + Freins à disque, marche arrière et régulateur de vitesse
- + Inclus kit de connection (bague de fixation, goupille de verrouillage, transverse, connecteur)
- + Dimensions: L 50cm x H 90cm x P 50cm
- + Autonomie 40km, vitesse 10 ou 15 km/h
- + Tenue en pente 6° (10%) - Poids max util. 75kg



Klick Monster

01

Modèle

◇ : configuration standard

○ : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
493T164=SV032	Klick Monster, vitesse 10km/h	6 255,92€	6 600,00€
493T164=SV013	Klick Monster, vitesse 15km/h	6 255,92€	6 600,00€

Batteries

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
493U164=ST002	Batterie 48V, 11 Ah - Autonomie 40km environ - Poids 3kg	◇	◇

Connecteur

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
493A164=SV027	Connecteur Standard, petit 180 - 235mm	◇	◇
493A164=SV028	Connecteur Standard, standard 235 - 360mm	◇	◇
493A164=SV026	Connecteur Standard, extra-long 360 - 490mm	192,42€	203,00€
493A164=SV029	Connecteur Tetra, standard 235 - 360mm	151,66€	160,00€
493A164=SV030	Connecteur Tetra, extra long 360 - 490mm	233,18€	246,00€

02 Bagues de serrage et réducteur

Référence du fauteuil à équiper:


Marque:


Modèle:

Si fauteuil Ottobock à équiper de la roue motorisée, joindre la fiche de mesure du nouveau fauteuil à équiper.


Modèle fauteuil Ottobock	Diamètre tube du châssis	Type de châssis	Références bague de serrage * 2	Références réducteur * 1
Avantgarde 4 DV - Avantgarde 4 DS	25,4 mm	Parallèle, tube rond	493A164=ST003	-
Avantgarde XXL	25,4 mm	Parallèle, tube rond	493A164=ST003	-
Start M1 - Start M2	25,4 mm	Parallèle, tube rond	493A164=ST003	-
Motus 2.0 CS - Motus 2.0 CV	25,4 mm	Parallèle, tube rond	493A164=ST003	-
Zenit - Zenit R	30 mm	Parallèle, tube rond	493A164=ST016	
Ventus	30 mm	Parallèle, tube rond	493A164=ST016	

Choisir les bagues de serrage (K) (2 quantités par fauteuil) et le réducteur (R) (1 set par fauteuil) en fonction du diamètre du tube de châssis et du type de châssis:

Référence	Qté	Type	Diamètre tube, tube rond du châssis	Type de châssis	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
493A164=ST005	2	K	34 mm - 36 mm	Droit, parallèle 	◇	◇
493A164=ST004	2	K	31 mm - 33,4 mm		◇	◇
493A164=ST016	2	K	29 mm - 30,9 mm		◇	◇
493A164=ST004	2	K	27 mm - 28,9 mm		50,24€	53,00€
493A164=ST010	1	R			◇	◇
493A164=ST003	2	K	24,4 mm - 26,4 mm		◇	◇
493A164=ST003	2	K	23 mm - 23,9 mm		50,24€	53,00€
493A164=ST009	1	R			◇	◇
493A164=ST003	2	K	21 mm - 22,9 mm		50,24€	53,00€
493A164=ST013	1	R			◇	◇
493A164=ST003	2	K	19 mm - 20,9 mm		50,24€	53,00€
493A164=ST011	1	R			◇	◇
493A164=ST003	2	K	17 mm - 18,9 mm		50,24€	53,00€
493A164=ST012	1	R			◇	◇

Référence	Qté	Type	Diamètre tube, tube rond du châssis	Type de châssis	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
493A164=ST017	2	K	35,4 mm		50,24€	53,00€
493A164=ST002	2	K	31 mm - 33,4 mm		50,24€	53,00€
493A164=ST002	2	K	29 mm - 30,9 mm		100,47€	106,00€
493A164=ST014	1	R				
493A164=ST002	2	K	27 mm - 28,9 mm		100,47€	106,00€
493A164=ST010	1	R				
493A164=ST001	2	K	24,4 mm - 26,4 mm		50,24€	53,00€
493A164=ST001	2	K	23 mm - 23,9 mm		100,47€	106,00€
493A164=ST009	1	R				
493A164=ST001	2	K	21 mm - 22,9 mm		100,47€	106,00€
493A164=ST013	1	R				
493A164=ST001	2	K	19 mm - 20,9 mm		100,47€	106,00€
493A164=ST011	1	R				
493A164=ST001	2	K	17 mm - 18,9 mm		100,47€	106,00€
493A164=ST012	1	R				
493A164=ST006	2	K	largeur 25mm x hauteur 35mm	Tube ovale du châssis pour fauteuil Progeo	50,24€	53,00€
493A164=ST007	2	K	largeur 27mm x hauteur 33mm	Tube ovale du châssis pour fauteuil Sunrise	50,24€	53,00€

03 Traverse et goupille de verrouillage

Référence	Qté	Distance entre les tubes de châssis lorsque les bagues de serrage sont placées		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
493A164=SV025	1	480 mm - 540 mm		59,72€	63,00€
493A164=SV024	1	361 mm - 480 mm		◇	◇
493A164=SV023	1	291 mm - 360 mm		◇	◇
493A164=SV022	1	271 mm - 290 mm		◇	◇
493A164=SV021	1	230 mm - 270 mm		◇	◇
<input checked="" type="checkbox"/> 493A164=ST015	2	Goupille de verrouillage		◇	◇

04 Options guidon (non montées)

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
493S164=ST003	Extension de guidon pour finition Standard	209,48€	221,00€
493S164=PK002	Poignée "Corne" (Tetra)	36,97€	39,00€
493S164=LK004	Poignée d'accélérateur gauche, pour guidon Standard	85,31€	90,00€
493S164=RK004	Poignée d'accélérateur droite, pour guidon Standard		
493S164=SK001	Poids de traction supplémentaire (paire)	345,02€	364,00€

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
493S164=ST006	Rétroviseur pour guidon Standard	50,24€	53,00€
493S164=SK005	Feu arrière à LED rouge	42,65€	45,00€
493S164=SK007	Feu avant à LED blanc, à piles	42,65€	45,00€
493S164=SK008	Feu avant à LED blanc, intégré à la batterie	123,22€	130,00€
493S164=ST010	Panier 10L avec kit d'installation (493S164=ST009)	233,17€	246,00€
493S164=ST011	Panier 16L avec kit d'installation (493S164=ST009)	246,44€	260,00€
493S164=ST013	Support téléphone pour guidon avec logo Klaxon	57,82€	61,00€
493U164=ST002	Batterie supplémentaire 48V, 5,8 Ah - Autonomie 20km environ- Poids 1,5kg	623,70€	658,00€
493U164=ST001	Batterie supplémentaire 48V, 11 Ah - Autonomie 40km environ- Poids 3kg	861,61€	909,00€
493S164=ST020	Roues VTT pour fauteuil avec axe 12mm (la paire)	800,95€	845,00€
493S164=ST021	Roues VTT pour fauteuil avec axe 12,7mm (la paire)		
493S164=SK025	Golden Kit (multi supports pour installation de klick)	1 069,19€	1 128,00€

Second kit pour fauteuil supplémentaire

	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
Kit complet avec connecteur standard (1 traverse + 2 goupilles + 2 bagues de serrage + 1 réducteur)	1 048,34€	1 106,00€
Kit complet avec connecteur tétra (1 traverse + 2 goupilles + 2 bagues de serrage + 1 réducteur)	1 230,33€	1 298,00€
Kit complet <u>SANS</u> connecteur (1 traverse + 2 goupilles + 2 bagues de serrage + 1 réducteur)	480,57€	507,00€

Pour chaque kit complet, indiquer les références à commander pour :

Qté 1	Connecteur: ref.....
Qté 1	Traverse: ref.....
Qté 2	Bagues de serrage: ref.....
Qté 1	Réducteur: ref.....
Qté 2	Goupilles de verrouillage: ref 493A164=ST015

Montage

	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC TVA 20%
Pré-montage et pré-réglage de la roue par Ottobock (hors options) + frais de réexpédition	356,66€	428,00€

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.
 Sous réserve de compatibilité des pièces vu que nous n'avons pas toujours les dimensions du fauteuil concerné.

Décharge de responsabilité - A compléter et à signer par l'utilisateur

Nous vous informons qu'à partir de 10km/h, l'utilisation de la roue motorisée Klaxon Klick Monster n'est autorisée sur les voies publiques que si vous avez contracté une police d'assurance.

Lors de vos voyages dans d'autres pays, vérifiez toujours la législation du pays de destination pour l'utilisation sur les voies publiques.

Vous confirmez par la présente:

- avoir pris connaissance des informations ci-dessus,

Date :

Nom et prénom de l'utilisateur:

Signature:



Connecteur Standard



Extension de guidon



Poignée "Corne" (Tetra)



Poids de traction supplémentaire



Poignée d'accélérateur gauche



Poignée d'accélérateur droite



Rétroviseur



Feu arrière à LED rouge



Feu avant à LED blanc




Feu avant à LED blanc intégré




Kit installation panier 10L ou 16L



Panier 10L ou 16L



Support téléphone pour guidon



Roues VTT pour fauteuil

CLASSIFICATION DES FAUTEUILS POUR CHOIX DES BAGUES DE SERRAGE

MARQUE	MODELE	FORME TUBE DE CHASSIS	DIAMETRE TUBE en mm	TYPE DE CHASSIS	BAGUES DE SERRAGE (2 qtés par fauteuil)	REDUCTEUR (1 set par fauteuil)
Küschall	Compact Attract 1.0	Rond	30,4	parallèle	493A164=ST016	
	K-Series Attract 1.0	Rond	30,4	parallèle	493A164=ST016	
	KSL 1.0 / 2.0 (*)	Rond	30,4	parallèle	493A164=ST016	
	Champion 1.0 / 2.0 (*)	Rond	30,4	parallèle	493A164=ST016	
	Compact 2.0	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
	K-Series 2.0	Rond	30,4	parallèle	493A164=ST016	
	Advance (jusqu'à fin 2019)	Rond	30,4	parallèle	493A164=ST016	
	R-Series (jusqu'à fin 2019)	Rond	30,4	en abduction	493A164=ST016	
	Compact 1.0 (jusqu'à Mai 2020)	Rond	30,4	parallèle	493A164=ST016	
	Ultra Light 1.0 (jusqu'à Mai 2020)	Rond	30,4	parallèle	493A164=ST016	
	K-Series 1.0 (jusqu'à Mai 2020)	Rond	30,4	parallèle	493A164=ST016	
	K-Series Titanium (jusqu'à Mai 2020)	Rond	28,4	parallèle	493A164=ST004	493A164=ST010
	Action 3 / Action 4 Invacare	Rond	25	parallèle	493A164=ST003	
	K-Series Carbon (jusqu'à Mai 2020)	Rond	30,4	parallèle		INDISPONIBLE
Champion Carbon 1.0 (jusqu'à Mai 2020)	Rond	30,4	parallèle		INDISPONIBLE	
(*) Pour installer les bagues de serrage, il est nécessaire de découper la toile autour de la bague de serrage (voir Manuel d'utilisation du fauteuil).						
Meyra	Hurricane	Rond	25,4	parallèle / cintré	493A164=ST003 / 493A164=ST001	
	Smart F	Rond	25,4	parallèle / cintré	493A164=ST003 / 493A164=ST001	
Motion Composite	Apex	Rond	32,4	parallèle	493A164=ST004	
	Apex Carbon	Rond	32,4	parallèle	493A164=ST004	
	Helio C2	Rond	32,4	parallèle	493A164=ST004	
	Helio C2 Carbon	Rond	32,4	parallèle	493A164=ST004	
	Veloce Carbon	Rond	32,4	parallèle	493A164=ST004	
	Helio A7	Rond	32,4	parallèle	493A164=ST004	
Ottohook	Avantgarde 4 DV, DS, CLT	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
	Avantgarde CV, CS, CLT	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
	Avantgarde XXL	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
	Start M1 / M2 (tous modèles)	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
	Motus CS	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
	Motus CV	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
	Invader (*)	Rond	25	parallèle	493A164=ST003	
	Invader Wave	Rond	30	parallèle		INDISPONIBLE
	Zenit & Zenit R (Carbone)	Rond	30	parallèle	493A164=ST016	
	Zenit & Zenit R (Aluminium)	Rond	30	parallèle	493A164=ST016	
	Zenit CLT & Zenit R CLT	Rond	30	parallèle	493A164=ST016	
	Ventus	Rond	30	parallèle	493A164=ST016	
	Voyager	Rond	35	parallèle	493A164=ST005	
	Avantgarde Teen2/VR	Rond	Customisé	parallèle		INDISPONIBLE
Bravo Racer	Rond	Customisé	parallèle		INDISPONIBLE	
(*) type de châssis parallèle: installer la traverse sur partie haute du châssis (tube Ø 25 mm)						
Panthera	S3 Swing Familien (*)	Rond	22	cintré	493A164=ST001	493A164=ST013
	S3 Familien (*)	Rond	22	cintré	493A164=ST001	493A164=ST013
	U3 (*)	Rond	22	cintré	493A164=ST001	493A164=ST013
	U3 Light (*)	Rond	22	cintré	493A164=ST001	493A164=ST013
	X (Carbon)	Ovale	Ovale Customisé	parallèle		INDISPONIBLE
(*) les bagues de serrage doivent être installées sur la partie basse du châssis (voir manuel d'utilisation du fauteuil).						
Pro Activ	Traveler	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
Progeo	Exelle vario	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
	Tekna Advance	Ovale	Ovale 25x35	parallèle	493A164=ST006	
	Tekna Advance Carbon	Ovale	Ovale 25x35	parallèle	493A164=ST006	
	Yoga	Ovale	Ovale 25x35	parallèle	493A164=ST006	
	Ego / Ego Custom	Ovale	Ovale 25x35	parallèle		INDISPONIBLE
	Ego Carbon	Ovale	Ovale 25x35	parallèle		INDISPONIBLE
	Joker Standard	Ovale	Ovale 25x35	parallèle	493A164=ST006	
	Joker Full Carbon	Ovale	Ovale 25x35	parallèle	493A164=ST006	
	Joker Carbon Pack	Ovale	Ovale 25x35	parallèle	493A164=ST006	
	Joker Evolution	Ovale	Ovale 25x35	parallèle	493A164=ST006	
	Joker R2	Ovale	Ovale 25x35	parallèle	493A164=ST006	
	Carbomax	Ovale	Ovale Customisé	parallèle		INDISPONIBLE
Duke	Ovale	Ovale Fab Spé	parallèle	493A164=ST008		
Noir 1.0	Ovale	Ovale Fab Spé	parallèle	493A164=ST006		
Noir 2.0	Ovale	Ovale Fab Spé	parallèle	493A164=ST008		
RGK	Tiga (tous modèles)	Rond	25,4	parallèle / cintré	493A164=ST003 / 493A164=ST001	
	Hi Lite	Rond	25,5	parallèle / cintré	493A164=ST003 / 493A164=ST001	
Sunrise Medical (Quickie)	Helium	Ovale	OVAL 27x33	parallèle	493A164=ST007	
	Helium Freestyle	Ovale	OVAL 27x33	parallèle	493A164=ST007	
	Nitrum	Ovale	OVAL 27x33	parallèle	493A164=ST007	
	Krypton R	Customisé	INDISPONIBLE	parallèle		INDISPONIBLE
	Krypton F	Customisé	INDISPONIBLE	parallèle		INDISPONIBLE
	Argon (tous modèles)	Rond	28	parallèle	493A164=ST004	493A164=ST010
	Neon	Rond	28	parallèle	493A164=ST004	493A164=ST010
	Neon 2	Rond	28	parallèle	493A164=ST004	493A164=ST010
	Life	Rond	23	parallèle	493A164=ST003	493A164=ST009
	Life R	Rond	23	parallèle	493A164=ST003	493A164=ST009
	Life T	Rond	23	parallèle	493A164=ST003	493A164=ST009
	Helix 2	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
	Xenon (tous modèles)	Ovale	Ovale 27x33	parallèle	493A164=ST007	
	Easy	Rond	23	parallèle	493A164=ST003	493A164=ST009
Breezy Style X	Rond	23	parallèle	493A164=ST003		
TiLite	ZR (toute la série)	Rond	31,8	parallèle / cintré	493A164=ST004 / 493A164=ST002	
	ZRA (toute la série)	Rond	31,8	parallèle / cintré	493A164=ST004 / 493A164=ST002	
	TR (toute la série)	Rond	25,4	parallèle / cintré	493A164=ST003 / 493A164=ST001	
	TRA	Rond	25,4	parallèle / cintré	493A164=ST003 / 493A164=ST001	
	2GX(toute la série)	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
	TX (bis 2017)	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
	AEROZ (toute la série)	Rond	31,8	parallèle / cintré	493A164=ST004 / 493A164=ST002	
	AEROT	Rond	31,8	parallèle / cintré	493A164=ST004 / 493A164=ST002	
AEROX (toute la série)	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003		
TWIST	Rond	25,4	parallèle / cintré	493A164=ST003 / 493A164=ST001		
Vassilli	17.68N	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
	17.70	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
Vermeiren	D100	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
Wolturnus	Hawk (*)	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
	WS (*)	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
	WS SL (*)	Rond	22,4	parallèle	493A164=ST003	493A164=ST013
	WS S (*)	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
	WS XXL (*)	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
	WS K (*)	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
	WS D (*)	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
	Tukan (*)	Rond	30,4	parallèle	493A164=ST016	
	Tukan A (*)	Rond	30,4	parallèle	493A164=ST016	
	Merlin (foldable)	Rond	25,4	parallèle	493A164=ST003	
(*) Pour installer les bagues de serrage, les sangles de l'assise doivent être positionnées autour des bagues de serrage (voir Manuel d'utilisation du fauteuil).						